

Sillón de barbero / Barber chair / Fauteuil de barbier

ES

ESTRUCTURA

1. Poli-piel de PVC retardante al fuego de alta calidad. Martindale 100.000 ciclos
2. Estructura de aluminio fundido pintado en acabado "vintage"
3. Base redonda y embellecedor de fibra de vidrio pintado "vintage" a juego con el sillón.
4. Aro protector metálico pintado "vintage" y fijado a la base
5. Estructura interior del sillón y respaldo de madera recubierto de espuma de alta densidad y retardante al fuego.
6. Bomba hidráulica con freno. Ajustable en altura (300kg)
7. Reposapiés reversible y reclinable de aluminio y reposacabezas extraíble y ajustable
8. Soporte para toalla y soporte para reposacabezas

EN

STRUCTURE

1. High-quality fire-retardant PVC faux leather. Martindale 100,000 cycles
2. Painted cast aluminum frame with "vintage" finish
3. Round base and fiberglass cover painted in matching "vintage" style
4. Painted metal protective footrest ring in "vintage" finish, fixed to the base
5. Inner frame of the seat and backrest made of wood, covered with high-density fire-retardant foam
6. Hydraulic pump with brake. Height adjustable (300 kg capacity)
7. Reversible and reclining footrest made of aluminum, and removable, adjustable headrest
8. Towel holder and headrest support

FR

STRUCTURE

1. Similicuir en PVC ignifuge de haute qualité. Martindale 100 000 cycles
2. Structure en aluminium moulé peint avec une finition « vintage »
3. Base ronde et cache en fibre de verre peints dans un style « vintage » assorti au fauteuil
4. Anneau de protection métallique peint en finition « vintage » et fixé à la base
5. Structure interne de l'assise et du dossier en bois, recouverte de mousse ignifuge haute densité
6. Pompe hydraulique avec frein. Réglable en hauteur (capacité de 300 kg)
7. Repose-pieds réversible et inclinable en aluminium, appuie-tête amovible et réglable
8. Support pour serviette et support pour appuie-tête



CLINT B



CLINT BR



COLOR · COLOR · COULEUR



Black

Brown

Black

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE



Cantidad de bultos
Pack quantity
Nombre de paquets

1

84x71x83cm

DETALLES · DETAILS · DÉTAILS



8



8

MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES



68 cm



120 -
135 cm



110 -
127 cm



66,00 Kg





PESO · WEIGHT · POIDS




Remplazo mecanismo reposa-cabezas
Replacement of headrest mechanism
Remplacement mécanisme repose-tête




Retirar i reemplazar bomba de presión
Remove and replace pressure pump
Retirer et remplacer la pompe de pression





1




M10x20mm= 4 pc



A

M8x20mm= 2 pc



B

M8x20mm= 2 pc




C

M8x20mm= 2 pc




D


6 mm= 1 pcs



2





3



Reemplazo mecanismo reposa-cabezas
Replacement of headrest mechanism
Remplacement mécanisme repose-tête



Retirar i reemplazar bomba de presión
Remove and replace pressure pump
Retirer et remplacer la pompe de pression



Información importante / Important Information / Informations importantes
Informació important / Wichtige Informationen / Informazioni importanti

ES

INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro. Uso interior.

ADVERTENCIA

Utilizar solo como se pretende.

MONTAJE

Seguir las instrucciones de montaje adjuntas.

MANTENIMIENTO

Periódicamente se deben realizar tareas de mantenimiento revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del servicio cuando se produzca alguna condición que pueda considerarse insegura.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA

2 años de garantía limitada.

CAT

INFORMACIÓ

Llegeixi totes les instruccions abans de començar l'assemblatge. Guardeu les instruccions per a un futur ús. Ús interior.

ADVERTÈNCIA

Utilitzeu només segons el previst.

MUNTATGE

Seguiu les instruccions de muntatge adjuntes.

MANTENIMENT

S'han de realitzar tasques de manteniment periòdiques revisant l'estat del producte. Verifiqueu que el producte estigui en bon estat i funcioni correctament. Comproveu si hi ha trencaments periòdicament. Retireu el producte de l'ús quan es presenti alguna condició que pugui considerar-se perillosa.

CUIDAT I NETEJA

Netegeu la unitat amb un drap humit o una esponja amb aigua tèbia i sabó suau. Eixugueu bé. No utilitzeu netejadors abrasius, lleixius, solvents químics ni detergents forts.

GARANTIA

Garantia limitada de 2 anys.

EN

INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use. Indoor use.

WARNING

Use only as intended.

ASSEMBLY

Follow the attached assembly instructions.

MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY

2-year limited warranty.

DE

INFORMATIONEN

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen. Bewahren Sie die Anweisungen für die zukünftige Verwendung auf.

WARNUNG

Nur wie vorgesehen verwenden.

MONTAGE

Befolgen Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

WARTUNG

Regelmäßige Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, indem der Zustand des Produkts überprüft wird. Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie regelmäßig auf Brüche. Entfernen Sie das Produkt aus dem Gebrauch, wenn eine Bedingung vorliegt, die als unsicher angesehen werden kann.

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Einheit mit einem feuchten Tuch oder Schwamm mit warmem Wasser und mildem Seifenreiniger. Trocknen Sie gründlich ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Bleichmittel, chemische Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.

GARANTIE

2 Jahre eingeschränkte Garantie.

FR

INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future. Utilisation intérieure.

AVERTISSEMENT

Utiliser uniquement comme prévu.

ASSEMBLAGE

Suivez les instructions de montage ci-jointes.

ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon humide ou une éponge à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans.

IT

INFORMAZIONI

Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Conservare le istruzioni per un uso futuro. Uso interno.

AVVERTENZA

Utilizzare solo come previsto.

MONTAGGIO

Seguire le istruzioni di montaggio allegate.

MANUTENZIONE

È necessario eseguire periodicamente attività di manutenzione controllando lo stato del prodotto. Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni e funzioni correttamente. Controllare periodicamente la presenza di rotture. Rimuovere il prodotto dall'uso quando si presenta una condizione che potrebbe essere considerata insicura.

CURA E PULIZIA

Pulire l'unità con un panno umido o una spugna con acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare bene. Non utilizzare detergenti abrasivi, candeggina, solventi chimici o detergenti forti.

GARANZIA

Garanzia limitata di 2 anni.



Futuras actualizaciones
Future updates
Mises à jour futures

Futures actualitzacions
Zukünftige Aktualisierungen
Aggiornamenti futuri



Calidad certificada
Certified quality
Qualité certifiée

Qualität zertifiziert
Zertifizierte Qualität
Qualità certificata



Mirplay colabora con la ong:
Mirplay collaborates with ngo:
Mirplay participe à l'ong:

Mirplay col·labora amb l'ong:
Mirplay arbeitet mit der ngo zusammen:
Mirplay collabora con l'ong: